

日立熱分析 アカデミア特別価格

期間 2026年度 ご発注分まで

昨年実施させて頂きましたアカデミア特別価格につきまして、
おかげさまでご好評いただきましたため、今年度も昨年度と同価格にて引き続き実施させていただきます。
この機会に是非、ご検討をお願いします。

DSC 示差走査熱量計 ベーシックシステム

限定
10台

DSC200 示差走査熱量計 (ベーシックシステム)

(本体+マスフローコントローラ+自動空冷OP+ステーションPC+サンプルシーラ)

※空冷には圧縮空気が別途必要となります。



- ・温度範囲：室温～725℃
(電気冷却HUオプション：-20℃～400℃)
(電気冷却PSオプション：-80℃～500℃)
(全自動ガス冷却OP：-150℃～725℃)
- ・感度：0.2μW
- ・オプションでリアルビューDSC対応可能

＼キャンペーン期間参考価格／

税込 ¥4,510,000

STA 示差熱熱重量同時測定装置 標準モデル/試料観察モデル

限定
10台


STA200/STA200RV 示差熱熱重量同時測定装置 (標準モデル/試料観察モデル)

示差熱熱重量同時測定装置

NEXTA STA200 (本体+マスフローコントローラ+ステーションPC)

NEXTA STA200RV (本体+マスフローコントローラ+試料観察OP+ステーションPC)

- ・温度範囲：室温～1100℃/1000℃
- ・TG感度：0.2μg
- ・充実したオプション
- ・リアルビューSTA対応機もラインナップ



STA200 ＼キャンペーン期間参考価格／

税込 ¥4,950,000

STA200RV ＼キャンペーン期間参考価格／

税込 ¥5,610,000

FAX送信先
日立ハイテクアナリシス 営業本部 宛



FAX.
03-3504-5447

日立熱分析アカデミア特別価格 お申込み書

本申込書にご記入の上、弊社迄FAXにて送付または、代理店担当者にご連絡下さいますようお願い申し上げます。

ご所属/研究室			
お名前		役職	
ご住所	〒		
ご連絡先	TEL	メールアドレス	
ご希望キャンペーン ※ご希望のキャンペーンに ○印をつけて下さい。	・ DSCベーシックシステム ・ STA標準システム ・ STA試料観察システム		
ご要望等	・ 見積希望 ・ 導入希望 ・ 詳細説明希望 ・ その他 ()		


RealViewTA (試料観察オプション)

測定中の試料の状態変化を連続した画像で表示、保存。
解析ソフトウェアを使用して保存した画像を温度および各信号とリンクしてスムーズに表示、解析する事が可能。熱転移、熱分解挙動などの評価において信頼の高い情報が得られます。
(DSC、TG/DTA、DMA対応)


<サムネイル表示>
取得データを詳細に
観察できます。



<スライドショー表示>
測定データを動画のように
表示できます。



<色解析画面>
温度による試料の色変化を測定データ
に合わせて表示、解析できます。



NEXTA STA200RV

●本カタログに記載されている装置の外観および各仕様等は、改良のため予告なく変更することがございます。
●記載金額はキャンペーン期間中のメーカー希望価格であり、具体的な販売価格については代理店にお問合せください。(再販価格を拘束するものではありません)

●製造・販売

株式会社 日立ハイテクアナリシス

本社営業部門 〒105-6411 東京都港区虎ノ門1-17-1 TEL:080-1172-7021
虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー
関西支店 TEL:090-2769-0647
中部支店 TEL:090-2769-0829

URL <https://www.hitachi-hightech.com/han/>

分析機器に関する各種お問い合わせは・・・
お客様サポートセンター (03) 3504-7211

受付時間 9:00~11:50 12:45~17:30 (土・日・祝日および弊社休日を除く)

お問い合わせは