

新発売

加熱脱着チューブ & トラップキャンペーン

熱脱着分析用不活性TDチューブが新登場!!

Agilent独自のUltiMetalを採用し試料と金属表面の相互作用を抑え、安定した分析を支えます。



UltiMetalが選ばれる3つの理由

データ品質を高める、高不活性表面

UltiMetal処理が試料と金属表面の相互作用を抑え、吸着や分解を低減。反応性化合物から微量成分まで、信頼性の高い分析を支えます。

ばらつきを抑え、再現性の高いワークフローへ

TDからGCまでのフローパス全体で高い不活性性を確保。メモリー効果やレスポンスのばらつきを抑え、安定した分析結果に貢献します。

サンプリングから検出まで、一貫した不活性フローパス

UltiMetalは、Agilentの不活性フローパスをサンプリング段階まで拡張。TDからGC、MSまで、一貫した分析性能を支えます。

UltiMetalは、TD-GCワークフローをよりシンプルにし、データ品質と分析結果への信頼を高めます。

キャンペーン内容

キャンペーン対象製品はこちら

キャンペーン対象製品をお買い上げいただけますと、キャンペーン期間中何度でも

定価より**20%OFF**でご提供いたします。

キャンペーン期間 2026年10月30日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 3480** とご連絡ください。

お願い/注意事項

※在庫状況により、納入までにお時間を頂く場合がございます。納期に余裕を見てご注文のご検討をお願いします。
※本リーフレット記載の『希望販売価格』『キャンペーン価格』は参考価格であり、販売店からの実際の販売価格ではございません。
ご注文の際には販売店様へご確認くださいようお願い申し上げます。
※部品の在庫状況によって、キャンペーンの終了が早まる、またはキャンペーン対象外となる製品が出てくる場合がございます。



https://scnv.io/2026-oct-campaign-1_3480

 **Agilent**
Trusted Answers

キャンペーン対象製品一例

部品番号	製品名	アプリケーション	定価	キャンペーン 価格 20%OFF
5190-1100	SST TDチューブ（空）、10本入り	カスタム充填、メソッド開発、直接脱着ワークフロー	48,000	38,400
5190-1110	UltiMetal SST TDチューブ（空）、10本入り		81,000	64,800
5190-1102	SST TDチューブ Tenax TA、10本入り	汎用芳香族化合物、沸点150°C以上の非極性化合物、 半揮発性極性化合物	137,000	109,600
5190-1112	UltiMetal SST TDチューブ Tenax TA、10本入り		161,000	128,800
5190-1103	SST TDチューブ、Carbograph 5TD、10本入り	高揮発性炭化水素および軽質VOC	137,000	109,600
5190-1113	UltiMetal SST TDチューブ、Carbograph 5TD、10本入り		161,000	128,800
5190-1105	SST TDチューブ、Carbopack X、10本入り	EPA 325、大気有害物質、軽質炭化水素、ベンゼンおよび関連VOC	137,000	109,600
5190-1115	UltiMetal SST TDチューブ、Carbopack X、10本入り		161,000	128,800
5190-1131	UltiMetal SST TDチューブ、ユニバーサル、10本入り	幅広い揮発性範囲にわたるVOC/SVOCのスクリーニング	193,000	154,400
5190-1132	UltiMetal SST TDチューブ、疎水性、10本入り	湿度の高い環境および湿気に敏感な用途でのサンプリング	181,000	144,800
5190-1133	UltiMetal SST TDチューブ、大気有害物質、10本入り	大気モニタリング、EPA TO-17、HJ法、VOC/SVOCおよび 大気有害物質の分析ワークフロー	181,000	144,800
5190-1134	UltiMetal SST TDチューブ、材料用、10本入り	チャンバー試験、製品排出ガス試験、室内空気質分析ワークフロー	193,000	154,400
5190-1135	UltiMetal SSTチューブ、臭気/硫黄用、10本入り	還元性硫黄化合物、臭気分析、香味・香料用途	181,000	144,800
5190-1136	UltiMetal SST チューブ、PAH、10本入り	PAHおよびHMW半揮発性有機化合物	181,000	144,800
5190-1137	UltiMetal SST チューブ、PFAS、10本入り	揮発性および半揮発性PFAS用途	193,000	154,400

各メーカーの加熱脱着装置に対応しております
チューブサイズ：89 mm x 6.35 mm

MARKES社用Cold trapやDiffLok Capなども対象です



Cold trap



DiffLok Caps

製品仕様や選定についてはお気軽にお問合せください

アジレント・テクノロジー株式会社
DE-017906
〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1
フリーダイヤル 0120-477-111
www.agilent.com/chem/jp