

【水道水直結型 超純水装置】1日10L程度使用する方向け
アカデミア向け限定 特価キャンペーン



超純水装置本体＋出張設置作業費で

¥440,000～

※ 税込

対象 アカデミア 関係の皆さま限定

期間 2027年3月31日 納入分まで

研究室に、 オルガノ品質の 超純水を。

超純水装置

ピューリック μ

- ✓ 研究の質を支える、
オルガノ品質の超純水。
- ✓ 研究費で導入しやすい、
超純水の新定番。
- ✓ 必要な時に、必要なだけ。
研究室のための Puric μ 。
- ✓ はじめての超純水装置にも、
更新にも。



ピューリック μ が選ばれる理由

	高品質超純水 ・18.2M Ω ・cmの超純水を供給 ・TOC 5ppb以下(UV付き) ・分析・研究用途に対応
	シンプル操作 ・直観的な操作パネルを採用 ・誰でも使いやすい設計
	簡単メンテナンス ・工具不要のカートリッジ交換 ・メンテナンスの負担を軽減
	コンパクト設計 ・研究室の限られたスペースに対応 ・設置しやすい卓上タイプ

PX-0060 μ -X00 (UVランプ有)

キャンペーン希望販売価格

¥495,000

※税込 ※出張作業費含む

**35%
OFF!!**

PX-0060 μ -000 (UVランプ無)

キャンペーン希望販売価格

¥440,000

※税込 ※出張作業費含む

**33%
OFF!!**

ピューリック ^{ミュー}μ

～ 製品特徴をご紹介します！～



消耗品

品名	交換目安
CF-ROカートリッジ	1年
UVランプ	1年半
DIカートリッジ	半年～1年
エアメントフィルタ	1年

仕様 -Technical Spec-

型式	PX-0060μ-X00	PX-0060μ-000
処理水水質※1	18.2 MΩ・cm	
採水スピード	1.0 L/min	
UVランプ	●	—
純水タンク	あり(有効容量:4.5 L)	
純水製造能力	3.5 L/h	
本体サイズ	W290×D428×H598 mm	
運転質量	約24 kg	
電源	AC100～240V 単相 50/60Hz 60VA	
TOC値※1	5ppb以下	—
標準価格	¥693,000	¥599,000

※1 処理水質は原水により異なります。TOC値の表示はありません。

*シンプルな操作面

操作面を簡素化することで、初めて使用する人でも直感的に採水ができます。



プロモーションムービー

*簡単メンテナンス

カートリッジホルダーを手前に引き出すだけで消耗品交換が可能！



カートリッジ交換方法

本キャンペーンについて

- ・本キャンペーンは関東圏限定の企画です。(対象エリアの詳細に関してはお問合せください。)
- ・本文のうちピューリックはオルガノの登録商標もしくは商標です。
- ・価格は税込み価格での表示です。
- ・表示価格は、超純水装置本体および装置据付・試運転作業費を含む特別価格です。前処理装置、各種タンク、架台などのオプション品は対象外です。必要な場合は別途営業担当者へご相談ください。
- ・記載内容は2026年8月時点の情報です。
- ・本チラシの内容は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- ・キャンペーン対象は2027年3月末納入分までとなります。

オルガノ株式会社

関東支店
〒136-8631 東京都江東区新砂1丁目2番8号
TEL:03-5635-5162 FAX:03-3699-7199

●親切とサービスをお届けする販売店●